



WEV 17-125 Quick RT mit Drehzahlregelung, Schnellspannmutter

- Maximale Produktivität durch satte Leistung bei geringem Gewicht; mit Drehzahlregelung
- Perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich für maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten über Kopf
- Metabo Marathon-Motor mit neuem Kühl- und Kohlebürstensystem für doppelte Lebensdauer
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
- Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für links- und rechts- oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Bestell-Nr.	60108900
EAN-Code	4007430314161
Scheiben-Ø	125 mm
Nennaufnahmeleistung	1750 W
Abgabeleistung	1070 W
Leerlaufdrehzahl	2800 - 11000 /min
Drehzahl bei Nennlast	11000 /min
Drehmoment	3.8 Nm
Spindelgewinde	M 14
Griffumfang	138 mm
Gewicht ohne Netzkabel	2.5 kg
Kabellänge	4 m

Lieferumfang

Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)