



## P 4500 Inox

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
- Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern

Bestell-Nr.	600965000
EAN-Code	4007430240736
Nennaufnahmeleistung	1300 W
Max. Fördermenge	4500 l/h
Max. Förderhöhe	48 m
Max. Druck	4.8 bar
Max. Ansaughöhe	8 m
Sauganschluss	1" Innengewinde
Druckanschluss	1" Innengewinde
Pumpengehäuse	Edelstahl
Schutzart IP	IP X4
Antriebswelle	Edelstahl
Anzahl der Laufräder	1
Abmessungen	408 x 222 x 303 mm
Gewicht	10.6 kg
Kabellänge	1.5 m

### Lieferumfang

Gewindedichtband