



P 9000 G

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 6 Regnern

Bestell-Nr.	600967000
EAN-Code	4007430240521
Nennaufnahmeleistung	1900 W
Max. Fördermenge	9000 l/h
Max. Förderhöhe	51 m
Max. Druck	5.1 bar
Max. Ansaughöhe	9 m
Sauganschluss	1 1/4" Innengewinde
Druckanschluss	1" Innengewinde
Pumpengehäuse	Grauguss
Schutzart IP	IP X4
Antriebswelle	Edelstahl
Anzahl der Laufräder	1
Abmessungen	517 x 206 x 237 mm
Gewicht	25.1 kg
Kabellänge	1.5 m

Lieferumfang

Gewindedichtband