



## MT 400 Quick Set für Holz

- Unverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln verschiedenster Materialien
- Werkzeugaufnahme für maximale Kompatibilität zu OIS-, Starlock- und weiteren Zubehören
- Metabo Quick Werkzeugschnellwechsel für zeitsparenden, bequemen Zubehörwechsel
- Schnell und kraftvoll durch Kombination von großem Oszillationswinkel von 3,2° und VTC-Elektronik mit konstanter Geschwindigkeit auch unter Last
- Extrahelle Doppel-LED für gute Sicht im Arbeitsbereich
- Schlankes Design und rutschfeste Softgrip-Oberfläche für optimale Handhabung
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Bestell-Nr.	601406500
EAN-Code	4007430317315
Schwingzahl bei Leerlauf	11000 - 18500 / min
Nennaufnahmeleistung	400 W
Oszillationswinkel links/rechts	1.6 °
Werkzeugaufnahme	OIS-/ Starlock-kompatibel
Schleifplatte, Maß Eck zu Eck	93 mm
Gewicht ohne Netzkabel	1.4 kg

### Lieferumfang

Tauchsägeblatt 32 mm HCS (Holz), Segmentsägeblatt 85 mm BiM (Holz + Metall), Schabermesser starr 52 mm HCS, Dreieckschleifplatte 93 mm mit Klett haftung, 5 Haftscheifblätter 93 mm P 80, 5 Haftscheifblätter 93 mm P 120, Absaugadapter, Multiadapter, Werkzeugbox, metaBOX 145