



Basic 250-50 W

- Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen
- Ölgeschmierter Kolbenverdichter
- Für Einphasen-Wechselstrom
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierte, stabile Räder für den mobilen Einsatz
- Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
- Gummierter Zuggriff für komfortable Handhabung
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

Bestell-Nr. EAN-Code	601534000 4007430244437
Ansaugleistung	200 l/min
Füllleistung	110 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	95 l/min
Max. Druck	8 bar
Nennaufnahmeleistung	1.5 kW
Max. Drehzahl	2850 /min
Kesselgröße	50 l
Schalldruckpegel (LpA)	81 dB(A)
Schalleistungspegel (LwA)	97 dB(A)
Abmessungen	780 x 400 x 625 mm
Gewicht	32 kg
Kabellänge	1.5 m

Lieferumfang

Universal-Schnellkupplung, Zuggriff mit Gummierung