



DW 10-125 Quick

- Besonders leistungsstark für den anspruchsvollen Einsatz
- Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien
- Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung zum Schutz der Gesundheit
- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar in 8 Positionen
- Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
- Schallgedämpfter Luftaustritt für geräuschreduziertes Arbeiten
- Sicherheitshebel verhindert unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine
- Für die Verwendung mit Schrupp- und Trennscheiben Ø 125 mm
- Umfangreiche Schleif- und Trennscheiben im Metabo-Sortiment erhältlich

| | |
|--------------------|----------------------|
| Bestell-Nr. | 601591000 |
| EAN-Code | 4007430335371 |

| | |
|------------------|------------|
| Scheiben-Ø | 125 mm |
| Arbeitsdruck | 6.2 bar |
| Luftbedarf | 500 l/min |
| Leerlaufdrehzahl | 12000 /min |
| Spindelgewinde | M 14 |
| Gewicht | 2 kg |

Lieferumfang

EURO Stecknippel 3/8", ARO/Orion Stecknippel 3/8", ISO Stecknippel 3/8", Sechskantschlüssel, Anti-Vibrationshandgriff, Schutzhaube für Teller, Öl-Fläschchen