



MARATHON
MOTOR



RSEV 17-125

- Zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen mit Diamantschleiftopfen
- Universell einsetzbares System für staubarmes Schleifen im Innen- und Außenbereich
- Antistatische Absaughaube werkzeuglos abnehmbar für den Einsatz als Winkelschleifer mit Schutzhaube
- Hohes Drehmoment und Überlastfähigkeit für harte Anwendungen im Dauereinsatz
- Hoher Arbeitsfortschritt dank durchzugsstarkem, robustem Metabo Marathon-Motor
- Geringes Gewicht, ideal zum Schleifen im Wand- und Deckenbereich
- Randnahes Arbeiten durch unverlierbares Segment zum Aufklappen
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten
- Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Bestell-Nr.	603829510
EAN-Code	4061792176768

Schleiftopf-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	2800 - 9600 /min
Nennaufnahmeleistung	1700 W
Abgabeleistung	1040 W
Drehzahl bei Nennlast	9600 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht ohne Netzkabel	2.7 kg
Kabellänge	4 m

Lieferumfang

Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Absaughaube GED 125, Stützflansch, Zweilochmutter, Diamantschleiftopf Beton "classic", Zweilochschlüssel, metaBOX 165 L