



MFE 40

- Ideal für Elektroinstallationen zum Verlegen von Kabeln und Leerrohren unter Putz mit Frästiefen bis 40 mm
- Maximaler Arbeitsfortschritt durch starken Motor, konstante Drehzahl und ein zweistufiges Hochleistungsgetriebe
- Robuste Aluminiumdruckguss-Haube mit Gummirollen und optimale Griffanordnung für komfortable Führung der Maschine
- Schiebender Schnitt für optimale Sicht auf die Markierungslinie
- Nutbreite und Schnitttiefe einstellbar
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz für sicheres Arbeiten
- LED-Signal informiert über Überlastung bzw. aktiven Wiederanlaufschutz
- Sauberes, staubarmes Arbeiten durch Anschluss eines Metabo Allessaugers (zertifiziert mit ASR 35 M ACP)
- Geeignet zum Schlitzeln von Nuten bis 30 mm Breite ohne Mittelsteg in einem Arbeitsgang (mit Spezialzubehör)
- Mit nur einer Diamanttrennscheibe auch zum Trennen geeignet
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren der Scheibe für sicheres Arbeiten

Bestell-Nr.	604040500
EAN-Code	4007430327581
Schnitttiefe einstellbar	10 - 40 mm
Mögliche Nutbreiten	9 / 15.5 / 22 / 28.5 / 35 mm
Trennscheiben-Ø	125 mm
Nennaufnahmeleistung	1900 W
Abgabeleistung	1120 W
Leerlaufdrehzahl	5000 /min
Drehzahl bei Nennlast	4200 /min
Drehmoment	6 Nm
Gewicht ohne Netzkabel	4.6 kg
Kabellänge	4 m

Lieferumfang

Distanzringe, 2 Diamant-Trennscheiben, Spannmutter, Zweilochmutterndreher, Ausbrechwerkzeug, Kunststoffkoffer