



## SP 28-50 S Inox

- Für Entwässerung und Trockenlegung von Baugruben, Kellern und Schächten und Förderung von Schmutz- und Abwasser im industriellen und häuslichen Umfeld
- Für sehr grobes Schmutzwasser mit Festkörpern bis Ø 50 mm
- Doppelte Gleitringdichtung mit Ölkammer für optimalen Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
- Selbstreinigendes Vortex-Laufrad für minimale Verstopfungsgefahr
- Für den Dauerbetrieb geeignet durch Motor-Betriebsart S1
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Für mobilen und stationären Einsatz geeignet durch ergonomische Handgriffe und Standsicherheit
- Langlebiges Pumpengehäuse aus korrosionsfreiem, hochwertigem Edelstahl

Bestell-Nr.	604114000
EAN-Code	4007430221568
Nennaufnahmeleistung	1470 W
Max. Fördermenge	28000 l/h
Max. Förderhöhe	12 m
Max. Druck	1.2 bar
Max. Eintauchtiefe	7 m
Druckanschluss	2" Innengewinde
Pumpengehäuse	Edelstahl
Schutzart IP	IP 68
Max. Korngröße bis	50 mm
Anzahl der Laufräder	1
Abmessungen	203 x 170 x 537 mm
Gewicht	19.3 kg
Kabellänge	10 m

### Lieferumfang

Schwimmerschalter