



## RW 18 LTX 120

- Akku-Rührwerk für kraftvolles Mischen auf der Baustelle
- Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch ergonomisch günstige Griffanordnung
- Robuster Griffrahmen aus Metall zum Schutz vor Beschädigungen
- Akkupack sitzt geschützt auf der Oberseite und sorgt für perfekte Balance beim Rühren
- Vario-Constamatic (VC)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Elektronischer Sanftanlauf für spritzfreies Arbeiten
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

Bestell-Nr.	601163850
EAN-Code	4007430321626

Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0 - 750 /min
Gänge	1
Max. Rührkorb-Durchmesser	120 mm
Max. empfohlene Mischmenge	40 l
Werkzeugaufnahme	Innengewinde M 14
Gewicht ohne Akkupack	3 kg
Gewicht mit Akkupack	3.4 kg

### Lieferumfang

Rührstab Typ RS-R2 (Ø 120 mm), Maulschlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät