



## WQ 1100-125 mit Schnellspannmutter

- Robust, universell und wirtschaftlich: ergonomischer Winkelschleifer für jeden Einsatz
- Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
- Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für links- oder rechts- händige Bedienung oder zum Trennen

| Bestell-Nr.            | 610035000     |
|------------------------|---------------|
| EAN-Code               | 4007430338389 |
| Scheiben-Ø             | 125 mm        |
| Nennaufnahmeleistung   | 1100 W        |
| Abgabeleistung         | 700 W         |
| Leerlaufdrehzahl       | 12000 /min    |
| Drehzahl bei Nennlast  | 7000 /min     |
| Drehmoment             | 3.5 Nm        |
| Spindelgewinde         | M 14          |
| Griffumfang            | 194 mm        |
| Gewicht ohne Netzkabel | 2.2 kg        |
| Kabellänge             | 4 m           |

### Lieferumfang

Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff