



WEV 1500-125 RT mit Drehzahlregelung

- Durchzugsstarker und robuster Winkelschleifer mit Drehzahlregelung und ergonomischem Soft-Handgriff für ermüdungsarmes Arbeiten besonders über Kopf
- Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

| Bestell-Nr. | 601243000 |
|------------------------|-------------------|
| EAN-Code | 4007430297396 |
| Scheiben-Ø | 125 mm |
| Nennaufnahmeleistung | 1500 W |
| Abgabeleistung | 900 W |
| Leerlaufdrehzahl | 3500 - 11000 /min |
| Drehzahl bei Nennlast | 11000 /min |
| Drehmoment | 4.2 Nm |
| Spindelgewinde | M 14 |
| Griffumfang | 138 mm |
| Gewicht ohne Netzkabel | 2.4 kg |
| Kabellänge | 4 m |

Lieferumfang

Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel