



## TS 254 M

- Kompakte mobile Tischkreissäge mit guter Schnittleistung und hohem Arbeitskomfort
- Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion für härteste Ansprüche auf Baustelle und Montage
- Kabel und sämtliche Anbauteile für den Transport am Gehäuse verstaubar
- Durchzugsstarker Motor mit elektronischem Überlastschutz
- Motorbremse für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
- Feineinstellbarer Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung
- Automatische Rückstellung auf 0-45° nach Hinterschnitt
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
- Spaltkeil werkzeuglos versenkbar für verdeckte Schnitte und Transport
- Präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung für extragroße Auflagefläche

Bestell-Nr.	610254000
EAN-Code	4061792180307
Abmessungen	669 x 748 x 334 mm
Arbeitshöhe	334 mm
Schnitthöhe	0 - 80 mm
Max. Schnitthöhe 90/45°	80 / 48 mm
Max. Schnittbreite am Parallelanschlag	520 mm
Max. Materialbreite am Winkelanschlag	195 mm
Leerlaufdrehzahl	4200 /min
Schnittgeschwindigkeit	56 m/s
Sägeblatt	254 x 30 mm
Sägeblatt-Schwenkbereich	-1.5 - 46.5 °
Nennaufnahmeleistung S1 100%	1500 W
Gewicht	24.4 kg
Kabellänge	2.3 m

### Lieferumfang

Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (40 Zähne), Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung (rechts), Schiebestock