



Basic 250-50 W OF

- Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
- Für Einphasen-Wechselstrom
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierte, stabile Räder für den mobilen Einsatz
- Keine Prüfung vor Inbetriebnahme notwendig
- Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
- Gummierter Zuggriff für komfortable Handhabung
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

Bestell-Nr.	601535000
EAN-Code	4007430244444
Ansaugleistung	220 l/min
Füllleistung	120 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	100 l/min
Max. Druck	8 bar
Nennaufnahmeleistung	1.5 kW
Max. Drehzahl	2850 /min
Kesselgröße	50 l
Schalldruckpegel (LpA)	82 dB(A)
Schalleistungspegel (LwA)	97 dB(A)
Abmessungen	780 x 400 x 625 mm
Gewicht	29 kg
Kabellänge	1.5 m

Lieferumfang

Universal-Schnellkupplung, Zuggriff mit Gummierung