



## WPB 18 LT BL 11-125 Quick mit Bremse, Schnellspannmutter, drehbarem Akkupack, Totmannschalter

- Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät dank 40% mehr Leistung
- Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit
- Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter
- Schnelles Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: Scheibe stoppt binnen 1 Sekunde nach dem Ausschalten
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
- Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
- Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

| Bestell-Nr.           | 613059840     |
|-----------------------|---------------|
| EAN-Code              | 4061792206908 |
| Akkuspannung          | 18 V          |
| Scheiben-Ø            | 125 mm        |
| Max. Schnitttiefe     | 27 mm         |
| Leerlaufdrehzahl      | 10000 /min    |
| Spindelgewinde        | M 14          |
| Griffumfang           | 160 mm        |
| Gewicht ohne Akkupack | 1.8 kg        |
| Gewicht mit Akkupack  | 2.5 kg        |

### Lieferumfang

Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, metaBOX 165 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät