



## Mega 700-90 D

- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf
- Zweistufige Verdichtung für besonders hohe Leistung und lange Lebensdauer
- Für Drehstrom
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck und verbesserte Luftqualität durch Filterdruckminderer mit Manometer und Nebelöler
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Ölgeschmierter 2-Zylinder-Kolbenverdichter für hohe Luftliefermenge
- Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck
- Nachkühler für weniger Kondenswasserbildung
- Große, gummierte Räder für komfortablen Transport
- Lenkrollen mit Feststellbremse für hohe Wendigkeit
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Ergonomischer, langer Zuggriff mit integrierter Kabelaufwicklung
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

Bestell-Nr.	601542000
EAN-Code	4007430244833
Ansaugleistung	650 l/min
Füllleistung	520 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	450 l/min
Max. Druck	11 bar
Netzspannung	380 - 415 V
Nennaufnahmeleistung	4 kW
Max. Drehzahl	1400 /min
Kesselgröße	90 l
Schalldruckpegel (LpA)	88 dB(A)
Schalleistungspegel (LwA)	97 dB(A)
Abmessungen	1188 x 520 x 1110 mm
Gewicht	119 kg
Kabellänge	1.5 m

### Lieferumfang

3 Universal-Kupplungen