



WVB 18 LT BL 11-125 Quick Inox mit Bremse, Drehzahlregelung, Schnellspannmutter, drehbarem Akkupack

- Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät dank 40% mehr Leistung
- Perfekte Edelstahlbearbeitung: durchzugsstarker Winkelschleifer mit hoher Getriebeuntersetzung und reduzierter, regelbarer Drehzahl für kühlen Schliff
- Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck
- Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
- Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Bestell-Nr.	613091850
EAN-Code	4061792206939
Akkuspannung	18 V
Scheiben-Ø	125 mm
Max. Schnitttiefe	27 mm
Leerlaufdrehzahl	2000 - 7600 /min
Spindelgewinde	M 14
Griffumfang	191 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.8 kg
Gewicht mit Akkupack	2.5 kg

Lieferumfang

Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, ohne Akkupack, ohne Ladegerät