



## DSX 150

- Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Kompakte Baugröße für bequeme Einhandbedienung
- Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien
- Stufenlose Drehzahlregulierung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Schallgedämpfter Luftaustritt für geräuschreduziertes Arbeiten
- Für Nass- und Trockenschliff geeignet
- Fremdabsaugung: Anschlussmöglichkeit Ø 25 mm an externe Staubabsaugungen
- 6-Loch-Stützteller Ø 150 mm mit Kletthaftung für die Verwendung von gängigen Schleifpapieren

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601558000</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4007430245809</b>
Schleifteller-Ø	150 mm
Arbeitsdruck	6.2 bar
Luftbedarf	550 l/min
Arbeitshub	5 mm
Drehzahl	12000 /min
Gewicht	1 kg

### Lieferumfang

EURO Stecknippel 1/4", ARO/Orion Stecknippel 1/4", ISO Stecknippel 1/4", Maulschlüssel, Sechskantschlüssel, Öl-Fläschchen