



DKS 10 Set

- Geeignet zum Schneiden von Blechen, Kunststoffen, Aluminium, Holz und Fiberglas
- Geringe Vibrationen für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb
- Magnesiumgehäuse: besonders leicht und robust
- Gummierter Handgriff für ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
- Schallgedämpfter Luftaustritt für geräuschreduziertes Arbeiten
- Exakte Sägeblattführung für hohe Schnittleistung und saubere Schnittkanten
- Schutzbügel justierbar: exaktes Einstellen der Schnitttiefe
- Sicherheitshebel verhindert unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine

Bestell-Nr.	601560500
EAN-Code	4007430245830
Arbeitsdruck	6.2 bar
Luftbedarf	420 l/min
Schnittstärke Aluminium	4 mm
Schnittstärke Stahl	3 mm
Hublänge	10 mm
Hubzahl bei Nennlast	9000 /min
Gewicht	0.65 kg

Lieferumfang

EURO Stecknippel 1/4", ARO/Orion Stecknippel 1/4", ISO Stecknippel 1/4", je 5 Sägeblätter (18 Zähne, 24 Zähne, 32 Zähne), Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer, Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148, Öl-Fläschchen