



SE 17-200 RT Set

- Leistungsstarke Satiniermaschine zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von z.B. Edelstahl
- Maximale Produktivität durch kraftvollen 1700-Watt-Motor und durchzugsstarkes Planetengetriebe
- Perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich für optimale Führung und ermüdungsarmes Arbeiten
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Spindelarretierung und werkzeuglose Spannmutter für schnellen Zubehörwechsel
- Schnelles und werkzeugloses Verstellen von Schutzblech und Zusatzhandgriff
- Laufruhiger, formschlüssiger Aufspanndorn für ein gleichmäßiges Schliffbild
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Bestell-Nr.	602259500
EAN-Code	4007430323552

Nennaufnahmeleistung	1700 W
Abgabeleistung	1070 W
Drehmoment	17 Nm
Leerlaufdrehzahl	800 - 3000 /min
Spindelgewinde	M 14
Schleifkörperdurchmesser	100 - 200 mm
Schleifkörperbreite	50 - 100 mm
Gewicht ohne Netzkabel	2.9 kg
Kabellänge	4 m

Lieferumfang

Zusatzhandgriff, 1 Expansionswalze (Ø90x100mm), 3 Schleifbänder (Ø90x100mm; P80), 1 Vlies-Schleifrad (Ø105x100mm; P280), 1 Lamellen-Schleifrad (Ø105x100mm; P80), 1 Lamellen-/Vlies-Schleifrad (Ø105x100mm; P180), Stahlblech-Tragkasten