



PE 15-20 RT

- Drehmomentstarker Polierer zum Feinschleifen und Hochglanzpolieren von lackierten Oberflächen
- Maximale Produktivität durch kraftvollen 1.500-Watt-Motor und durchzugsstarkes Planetengetriebe
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Gasgebeschalter mit Arretierfunktion zum kontrollierten Hochfahren bis zur vorgewählten Drehzahl
- Optimale Führung durch gummierte Frontkappe und schlanken Griffbereich für ermüdungsarmes Arbeiten
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Bestell-Nr.	61520000
EAN-Code	4007430323026
Für Stützteller bis max.	180 mm
Nennaufnahmeleistung	1500 W
Abgabeleistung	1000 W
Leerlaufdrehzahl	300 - 1900 /min
Drehzahl bei Nennlast	1720 /min
Drehmoment	18 Nm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht ohne Netzkabel	2.4 kg
Kabellänge	4 m

Lieferumfang

Zusatzhandgriff, (Lieferung ohne Haftstützteller und Polierschwamm)