



BAS 261 Precision

- Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte
- Ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungrädern mit Gummibeschichtung
- Justierbare HSS-Präzisionsdreirollenführung des Sägeblattes oben und unten für exakte Schnittergebnisse
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Schwenkbarer Grauguss-Sägetisch für Neigungsschnitte
- Werkzeugloses Türöffnen für einfachen Sägeblattwechsel
- Werkzeuglose Höhenverstellung des Sägeblattschutzes
- LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle
- Externe Absaugung für staubarmes Arbeiten möglich
- Schneiden von Radien mit Kreisschnitteinrichtung (Zubehör)

Bestell-Nr.	619008000
EAN-Code	4007430304865
Abmessungen	530 x 470 x 840 mm
Auflagefläche	328 x 335 mm
Arbeitshöhe ohne Untergestell	375 mm
Sägetisch-Schwenkbereich	0 - 45 °
Schnitthöhe	103 mm
Durchlassbreite	245 mm
Schnittgeschwindigkeit	735 m/min
Sägebandlänge	1712 mm
Netzspannung	220 - 240 V
Nennaufnahmeleistung	400 W
Abgabeleistung	270 W
Gewicht	32.5 kg

Lieferumfang

Universal-Bandsägeblatt A6, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm), Schiebstock