



W 13-125 Quick mit Schnellspannmutter

- Hohe Lebensdauer in anspruchsvollen Anwendungen: leistungsstarker und robuster Winkelschleifer mit höchster Leistungsdichte seiner Klasse für schnellen Arbeitsfortschritt
- Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
- Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
- Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für links- und rechte Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Bestell-Nr.	60362700
EAN-Code	4061792176614
Scheiben-Ø	125 mm
Nennaufnahmeleistung	1350 W
Abgabeleistung	830 W
Leerlaufdrehzahl	11000 /min
Drehzahl bei Nennlast	8000 /min
Drehmoment	3.4 Nm
Spindelgewinde	M 14
Griffumfang	206 mm
Gewicht ohne Netzkabel	2.4 kg
Kabellänge	4 m

Lieferumfang

Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)