

Technology Centre Limited - Wyndham Way - Telford Way - Kettering - Northamptonshire - Spojené království
Číslo notifikace/objed: 0321 UKCA vyhlášené o zboží je k dispozici na této adrese:
https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

sv Rokavice za mechanike

- Splšni napotki

Navdila za uporabo morate prebrati, jih upoštevati, shraniti za poznejšo uporabo in imeti vedno na voljo.

2. Legenda

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Size | Velikost |
| Glove total length (cm) | Skupna dolžina rokavice (cm) |
| Glove palm width (cm) | Sirina dlani rokavice (cm) |

3. Razlaga piktogramov

Dosežena zmogljivostna stopnja velja samo za površino dlani rokavice. Najnižja zmogljivostna stopnja: 1 / A. Najvišja zmogljivostna stopnja: 4 / 3 / F. Na testiranju: X.

| Preizkušena vrsta delovnih pogojev in mehanske obremenitve | Raven |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| A A | Odpornost proti obrabi 1-4 |
| S S | Odpornost proti urazu (Coup-test) 1-5 |
| C C | Sila nadaljnjega trganja 1-4 |
| D D | Sila predtja 1-4 |
| E E | Odpornost proti urazu (TDM) A-F / X |

- Opis izdelka

Površina dlani iz poliestra, prevleka iz PU. Hrbtišče iz elastana. Zmogljivostna stopnja 411X v skladu z EN 388:2016+A1:2018.

5. Varnost

5.1 OSNOVNI VARNOSTNI NAPOTKI

⚠ POZOR

Poškodovane zaščitne delovne rokavice

Vilja na zaščito pri posiljodolavnih ali nestrokovno odličnih zaščitnih delovnih rokavcih.

- Zunanj vizualni pregled zaščitnih delovnih rokavic pred vsako uporabo.
- Zaradi mehanske obrabe ali napake pri uporabi se lahko preostala učinkovitost zaščite zmanjša
- Pri poškodbah, kot so zareze, luknje ali odprti šivi, se zaščitnih delovnih rokavic ne uporabja več.

⚠ POZOR

Alergična reakcija

- Rokavice so iz materialov, ki lahko izzovejo alergične reakcije.
- V primeru alergične reakcije se preneha z uporabo rokavic in poišče zdravilka.

⚠ OPOZORILO

Rotirajoča orodja ali obdelovalci

Nevarnost poškodb rok zaradi ugriza ali uvlečenja zaščitnih delovnih rokavic.

- Ne nosite zaščitnih delovnih rokavic, če obstaja nevarnost ugriza zaradi rotirajočih strojnih delov.
- Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti ne nudijo zaščite pri delu na stebli v obliki žage ali z njimi.

5.2 NAMEN UPORABE

Optimalna zaščita le pri polnihi celotnega območja, potrebnega zaščite. Pri zaščitnih delovnih rokavicah z zaščito ne preveč izgubite trdnosti priljubljen. Zaščitne delovne rokavice ne smajo drseči. Izbite primerno vodilnost rokavic. Sestijo roka pred mehanskimi nevarnostmi, odrgninami, mehurji in drugimi površinskiimi poškodbami.

5.3 NAPAČNA UPORABA

Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabi ne sme biti ovira pri svoji dejavnosti. Se ne uporabljajo v bližini rotirajočih in stoječih delov.

Brez zaščite pred kemičnimi, mikrobiološkimi, termičnimi in električnimi nevarnostmi.

- Navdila za nošenje

Rokavice si nadeneite samo s suhimi rokami. Poskrbite, da se rokavica prilaga prstom, površini dlani in zapestju. Rokavice snamete tako, da povlečete za zavohek.

7. Čiščenje

Vian navdilo zmogljivostne stopnje veljajo samo za nov izdelki in jih po pranju izdelka ni več mogoče zagotoviti. Zato pranje ali kemično čiščenje izdelkov odsvetujemo.

8. Shranjevanje

Shranjuje v originalni embalaži, na suhem mestu, zaščitenem pred svetlobo in prahom. Shranjuje pri temperaturah med 0 °C in 30 °C. Ne hranjajte v bližini korozivnih, agresivnih, kemičnih snovi, topli, vlage ali umažanj. Ne shranjajte v prepojenem stanju ali pod obremenitvijo teže.

9. Datum proizvodnje

Za datum proizvodnje glejte naslednje (MM/LLLL) na etiketi.

10. Odstranjevanje

Po ustrezni uporabi odstranite med preostale odpadke.

Po stiku z občutljivimi ali drugimi nevarnimi snovmi kot kemikalijami upoštevajte predpise za odstranjevanje proizvodnje kemikalij in jih odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

11. Certifikat

11.1 V SKLADU S CE

Skladnost z Uredbo o osebni varovalni opremi (EU) 2016/425. Rokavica je v skladu z EN 388:2016+A1:2018 in EN ISO 21420:2020. Kategorija tveganja II. Testirano in certificirano s strani: CTC, Parc Sc. T. Garn, – 4, rue Henri Frenkel - 69357 Lyon Cedex 07 - Francija. Številka priglasitvenega organa: 0073 Izjava EU o skladnosti je na voljo na naslednjem naslovu: https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

11.2 V SKLADU Z UKCA

Ta osebna varovalna oprema upolnjuje zdravstvene in varnostne zahteve glede neoporečnosti, udobja, odpornosti na zaščite pred nevarnostmi, določene v različni Uredbe o osebni varovalni opremi (EU) 2016/425, ki je prilagojena in spremenjena za izpolnjevanje zakonodaje. Rokavica je v skladu z EN 388:2016+A1:2018 in EN ISO 21420:2020. Kategorija tveganja II. Testirano in certificirano s strani: SATRA Technology Centre Limited - Wyndham Way - Telford Way - Kettering - Northamptonshire - Združeno kraljevstvo Velike Britanije in Severne Irskje - Številka priglasitvenega organa: 0321 Izjava UKCA o skladnosti je na voljo na naslednjem naslovu: https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

sv Mekanikerhandske

- Allmänna anvisningar

Läs, beakta och förvara bruksanvisningen för senare användning och se till att den alltid är tillgänglig.

2. Förklaring

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Size | Storlek |
| Glove total length (cm) | Handske total längd (cm) |
| Glove palm width (cm) | Handske bredd handflata (cm) |

3. Förklaring till symbolerna

Uppgedd skyddsövers är endast handskens handflata. Lägsta skyddsövers: 1 / A. Högsta skyddsövers 4 / 3 / F. Inne konrollerat: X.

| Skyddsformåga, skyddshandske för mekaniska belastningar | Nivå |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| A A | Nötningstillförlitlighet 1-4 |
| B B | Skärförlitlighet (Couppe-test) 1-5 |
| C C | Fortsatt rikskraft 1-4 |
| D D | Genomskickkraft 1-4 |
| E E | Skärförlitlighet (TDM) A-FX |

4. Produktbeskrivning

Handflata av polyeter, PU-belagd. Handrygg av elastan. Skyddsövers 4111X enligt EN 388:2016+A1:2018.

5. Säkerhet

5.1 GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSFORESKRIFTER

⚠ FÖRSIKTIGHET

Skadade skyddshandskar

- Skydda försiktiga om skyddshandskarna är skadade eller inte rengöras på rätt sätt.
- Ytter visuellt kontroll av skyddshandskarna före varje användning.
- Den ursprungliga skyddseffekten kan försvinnas genom mekanisk nötning eller felaktig användning.
- Använd inte skyddshandskarna om de har skador som revor, hål eller öppna sömmar.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Allergisk reaktion

Handskarna består av material som kan orsaka allergiska reaktioner.

- Vid en allergisk reaktion ska du söka använda handskarna och uppsöka läkare.

⚠ VARNING

Roterande verktyg eller arbetsstycken

Risk för handskador på grund av att skyddshandskar fastnar eller dras in.

- Bär inte skyddshandskar om det finns risk för att de fastnar i roterande maskindelar.
- Genomsärningskyddslösa handskar ger inget skydd vid arbeten på eller med sljformade klingor.

5.2 AVSEDD ANVÄNDNING

Optimalt skydd uppnås endast om det område som ska skyddas är helt täckt. Kontrollera att skyddshandskar na går att sätta på ordentligt om de har en stängningsfunktion. Skyddshandskarna får inte glida av handen. Vörj till störelse på handskarna. Skyddar händerna mot mekaniska risker, strålskador, blåsor och andra yttiga skador.

5.3 FELAKTIG ANVÄNDNING

Kombination med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddseffekten och inte heller hindra användaren i arbetet. Använd inte i närheten av roterande maskindelar.

Skydda inte mot kemiska, mikrobiologiska, termiska och elektriska risker.

6. Användningsanvisningar

Ta endast på handskarna om händerna är torra. Justera handken vid fingrarna, handflatan och handleden. Ta av handsken genom att dra i manschettområdet.

7. Rengöring

Alla angivna skyddsövers gäller endast för en produkt i nyttick och kan efter att produkten har tvättats inte längre garanteras. Därför avslutar vi från att produkterna tvättas eller rengörs kemiskt.

8. Förvaring

Förvara i originalförpackningen på en ljusskyddad, damfri och torr plats. Förvara vid en temperatur mellan 0 °C och +30 °C. Förvara inte i närheten av fuktande, aggressiva, kemiska ämnen, lösningsmedel, fukt och smuts. Förvara inte handskarna i vätskor eller under välbekantning.

9. Tillverkningsdatum

Tillverkningsdatum se påskriften (MM/AAAA) på etiketten.

10. Avfallsantering

Sörtes som restfall efter snedd användning.

Efter kontakt med smittsamma eller andra skadliga ämnen och kemikalier, följ kemikalieallverkarens avfallsöreskrifter och avfallshandlers enligt de lokala myndigheternas föreskrifter.

11. Certifiering

11.1 ENIGT CE

Uppfyller kraven i PSU-förordningen (EU) 2016/425. Handske enligt EN 388:2016+A1:2018 och EN ISO 21420:2020. Riskkategorier I, Provad och certifierad av: CTC, Parc Sc. T. Garn, – 4, rue Henri Frenkel - 69357 Lyon Cedex 07 - Frankrike - Anmäln organ nummer: 0073 EU-förskran om överensstämmelse finns på följande adress: https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

11.2 ENIGT UKCA

Denna personliga skyddsutrustning uppfyller de hällo- och säkerhetskrav beträffande oskadlighet, komfort, beständighet och skydd mot skador enligt förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning i den version som har införts ut med brittisk lagstiftning och reviderats. Handske enligt EN 388:2016+A1:2018 och EN ISO 21420:2020. Riskkategorier I. Provad och certifierad av: SATRA Technology Centre Limited - Wyndham Way - Telford Way - Kettering - Northamptonshire - Storbritannien - Anmäld instans nummer: 0321 UKCA-förskran om överensstämmelse finns på följande adress: https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc