



## HC 260 C - 2,8 DNB für Drehstrom

- Einfacher, werkzeugloser Umbau von Abricht- zu Dickenhobel
- Stabiles Getriebe für gleichmäßigen Werkstückvorschub
- Dickentisch aus massivem, abriebfestem Grauguss
- Bequemes Einstellen der Höhe durch Handkurbel
- Hobelmesser mit doppelter Schneide für höhere Standzeiten
- Fügeanschlag schwenkbar 90°-45°
- Leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Drehmomentstarker Drehstrommotor

Bestell-Nr.	0114026100
EAN-Code	4003665436265
Abmessungen	1110 x 620 x 980 mm
Abrichtplatten L x B	1040 x 280 mm
Spanabnahme Abrichten	0 - 3 mm
Spanabnahme Dickenhobeln	0 - 3 mm
Material Abrichtplatten	Aluminiumguss
Material Dickentisch	Grauguss
Dickentisch L x B	400 x 260 mm
Durchlasshöhe/-breite	160 / 260 mm
Vorschubgeschwindigkeit	5 m/min
Durchmesser der Messerwelle	63 mm
Anzahl der Messer	2
Drehzahl der Messerwelle	6500 /min
Netzspannung	380 - 415 V
Nennaufnahmeleistung	2800 W
Abgabeleistung	1900 W
Gewicht	71 kg

### Lieferumfang

eingebaute Einwegwendehobelmesser, kurzer, schwenkbarer Fügeanschlag, Spanauswurfhaube, Schiebstock, Absaugstutzen, Transporträder