



WEF 9-125 Quick

- Handlichster Flachkopf-Winkelschleifer zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°
- Speziell entwickelt zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen und zum Arbeiten in Zwangslagen
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Constamatic (C)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch nahezu konstante Drehzahl unter Last
- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Bestell-Nr.	61306000
EAN-Code	4007430230478
Minimalster erreichbarer Winkel	43 °
Scheiben-Ø	125 mm
Nennaufnahmeleistung	910 W
Abgabeleistung	430 W
Leerlaufdrehzahl	10000 /min
Drehzahl bei Nennlast	8200 /min
Drehmoment	2 Nm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht ohne Netzkabel	2.1 kg
Kabellänge	4 m
Griffumfang	197 mm

Lieferumfang

Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, 1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex (125mm; P60)