



Bohrständer 890

- Durch die Konstruktion der Vorschubmechanik ist die maximale Bohrtiefe von 65 mm mit einer Schwenkbewegung zu erreichen
- Asymmetrische Anordnung der Säule zur Grundplatte ermöglicht das Bearbeiten größerer Werkstücke
- Uneingeschränkter Zugriff zu den Bedienelementen von Bohrmaschine und Bohrständer durch abgewinkelten Ausleger
- Keine Verletzungsgefahr bzw. Bohrerbruch durch gefahrlose Einstellung des Geräteträgers auf die erforderliche Arbeitshöhe
- Einstellbarer Tiefenanschlag

Bestell-Nr.	600890000
EAN-Code	4007430143396

Lichte Ausladung	165 mm
Arbeitshub	65 mm
Höhe der Säule	500 mm
Säulen-Ø	40 mm
Aufnahmeöffnung	43 mm
Grundplatte	220 x 213 mm
Gewicht	5.5 kg