



## WEPBF 15-150 Quick

- Durchzugsstarker Flachkopf-Winkelschleifer zum schnellen Arbeiten in besonders spitzen Winkeln bis 39° bei höchstem Anwenderschutz
- Speziell entwickelt zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen und zum Arbeiten in Zwangslagen
- Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung zum Schutz der Gesundheit
- Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Anti-Rutsch-Struktur
- Schnellstes Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: patentierte, mechanische Scheibenbremse stoppt die Scheibe nach Ausschalten auch bei Stromausfall binnen 2 Sekunden
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für links- und rechtehändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Bestell-Nr.	613085000
EAN-Code	4007430275738
Minimalster erreichbarer Winkel	39 °
Scheiben-Ø	150 mm
Nennaufnahmeleistung	1550 W
Abgabeleistung	940 W
Leerlaufdrehzahl	9600 /min
Drehzahl bei Nennlast	9600 /min
Drehmoment	3.9 Nm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht ohne Netzkabel	2.9 kg
Kabellänge	4 m
Griffumfang	197 mm

### Lieferumfang

Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), 1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex (150mm; P60)