



Flexiamant 180x3,0x22,23 Stahl, Trennscheibe, gerade Ausführung

- Universalscheibe für die Metallbearbeitung
- Härte: mittel
- Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
- Ausgewogen in Schnittleistung und Standzeit
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Bestell-Nr.	616123000
EAN-Code	4007430400178
Qualitätsklasse	A 30-R
Durchmesser x Dicke x Bohrung	180 x 3 x 22.23 mm
Ausführung	gerade
Max. Drehzahl	8500 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 25