



## Flexiamant super 300x3,5x20,0 Stahl, Trennscheibe, gerade Ausführung

- Zur Verwendung in der gesamten Stahlverarbeitung, auch für Gusswerkstoffe
- Härte: mittel
- Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
- Trennscheiben mit 2 verstärkten Geweben auf Grund der erhöhten Seitenlast bei Benzintrennern

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>61613600</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4007430400345</b>

Qualitätsklasse	A 24-N
Durchmesser x Dicke x Bohrung	300 x 3,5 x 20 mm
Ausführung	gerade
Max. Drehzahl	5090 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 10