



## KS 305 M

- Höchste Präzision durch direkte Sägekopflagerung
- Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet
- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
- Einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer Werkstücke
- Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
- Schnellspannzwinde zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
- Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarrretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich

Bestell-Nr.	619003000
EAN-Code	4007430299727
Abmessungen	600 x 600 x 600 mm
Auflagefläche	340 x 775 mm
Max. Schnittbreite 90°/45°	200 / 140 mm
Max. Schnitttiefe 90°/45°	102 / 60 mm
Schnittkapazität 90°/90°	200 x 80 mm
Schnittkapazität 45°/45°	130 x 45 mm
Drehtellereinstellung links/rechts	52 / 52 °
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 2 °
Sägeblatt	305 x 30 mm
Nennaufnahmeleistung S1 100%	1600 W
Nennaufnahmeleistung S6 20%	2000 W
Leerlaufdrehzahl	3700 /min
Drehzahl bei Nennlast	2600 /min
Schnittgeschwindigkeit	60 m/s
Gewicht	17 kg
Kabellänge	2 m

### Lieferumfang

Hartmetall-Sägeblatt (56 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Zusatzanschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack