



## KGT 305 M

- Kapp- und Gehrungssäge mit zusätzlicher Tischkreissägenfunktion für Längsschnitte
- Schnelle Umrüstung von Kapp- auf Tischbetrieb
- Kompaktes Leichtgewicht, ideal für den mobilen Einsatz
- Einfacher Transport durch Sägekopfsicherung
- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen, abnehmbar zum Unterlegen langer Paneele, Leisten usw.
- Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
- Materialklemme zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich

Bestell-Nr.	61900400
EAN-Code	4007430299741
Abmessungen	658 x 600 x 460 mm
Tischgröße	462 x 261 mm
Schnitthöhe - Tischbetrieb	0 - 50 mm
Schnittbreite - Kappbetrieb 90/45°	150 / 100 mm
Schnitttiefe - Kappbetrieb 90/45°	102 / 70 mm
Schnittkapazität 90°/90°	150 x 102 mm
Schnittkapazität 45°/45°	115 x 45 mm
Drehtellereinstellung links/rechts	52 / 52 °
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 2 °
Nennaufnahmeleistung	1600 W
Leerlaufdrehzahl	3700 /min
Drehzahl bei Nennlast	2750 /min
Max. Schnittgeschwindigkeit	60 m/s
Sägeblatt	305 x 30 mm
Gewicht	22 kg
Kabellänge	2.8 m

### Lieferumfang

Hartmetall-Sägeblatt (56 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Parallelanschlag, Ablänganschlag, Materialklemme, Spänefangsack, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Schiebestock