



## BAS 318 Precision DNB für Drehstrom

- Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte
- Ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungrädern mit Gummibeschichtung
- Justierbare HSS-Präzisionsdreirollenführung des Sägeblattes oben und unten für exakte Schnittergebnisse
- Zwei Schnittgeschwindigkeiten für unterschiedliche Anwendungen und Materialien
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Komfortable Neigungsverstellung des Grauguss-Sägetisches für präzise Neigungsschnitte durch Zahnkranzführung
- Schnellspannhebel und werkzeugloses Türöffnen für einfachen Sägeblattwechsel
- Blattspannanzeige mit Skala zur Kontrolle der Blattspannung
- Werkzeuglose Höhenverstellung des Sägeblattschutzes
- LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle
- Externe Absaugung für staubarmes Arbeiten möglich
- Schublade für einfache Entsorgung der aufgefangenen Sägespäne
- Ausziehbare Tischerweiterung zur sicheren Bearbeitung von großen Werkstücken
- Schneiden von Radien mit Kreisschnitteinrichtung (Zubehör)
- Nachschleifen von Flächen und geschweiften Sägeschnitten mit Bandschleifvorrichtung (Zubehör)
- Untergestell mit Rädern für komfortablen Positionswechsel

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>619010000</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4007430304940</b>

Abmessungen	665 x 980 x 1600 mm
Auflagefläche	560 x 400 mm
Arbeitshöhe mit Untergestell	1000 mm
Sägetisch-Schwenkbereich	0 - 45 °
Schnitthöhe	170 mm
Durchlassbreite	307 mm
Schnittgeschwindigkeit	410 / 880 m/min
Sägebandlänge	2240 mm
Netzspannung	380 - 415 V
Nennaufnahmeleistung	900 W
Abgabeleistung	660 W
Gewicht	79 kg

### Lieferumfang

Universal-Bandsägeblatt A6, Untergestell, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm), Staubfangbehälter, Schiebestock