



## Flexiarapid 125x1,6x22,23 Inox, Trennscheibe, gerade Ausführung

- Dünne Hochleistungsscheibe speziell für rostfreie, dünnwandige Materialien wie z. B. Rohre, Bleche, Profile, Drähte
- Härte: hart
- Sehr hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden
- Geringer Materialverbrauch, kraftsparend, geringe Maschinenbelastung
- Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
- A 60-R bei 1 mm Stärke; A 46-R bei 1,6 mm Stärke; A 30-R bei 1,9 mm Stärke

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Bestell-Nr.</b>                   | <b>61618200</b>      |
| <b>EAN-Code</b>                      | <b>4007430441676</b> |
| Qualitätsklasse                      | A 46-R               |
| Durchmesser x Dicke x Bohrung        | 125 x 1,6 x 22,23 mm |
| Ausführung                           | gerade               |
| Max. Drehzahl                        | 12200 /min           |
| Verkaufseinheit / Verpackungseinheit | 1 / 25               |