



## Combo Set 2.7.1 12 V PowerMaxx BS 12 + PowerMaxx SSD 12

- Akku-Schlagschrauber PowerMaxx SSD 12: Kompakter Akku-Schlagschrauber für kraftvolle Einsätze
- Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS 12: Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung


Bestell-Nr.  
EAN-Code

68516600  
4061792152342


### Lieferumfang

Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS 12, Akku-Schlagschrauber PowerMaxx SSD 12, 2 Li-Power Akkupack (12 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, metaBOX 145

## Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS 12

	Akkuspannung	12 V
	Max. Drehmoment weich	17 Nm
	Max. Drehmoment hart	40 Nm
	Einstellbares Drehmoment	0.5 - 5 Nm
	Bohr-Ø Stahl	10 mm
	Bohr-Ø Weichholz	18 mm
	Leerlaufdrehzahlen	0 - 360 / 0 - 1400 /min
	Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
	Gewicht ohne Akkupack	0.84 kg
	Gewicht mit Akkupack	1.1 kg
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz</li> <li>• Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz</li> <li>• Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich</li> <li>• Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar</li> </ul>		

## Akku-Schlagschrauber PowerMaxx SSD 12

	Akkuspannung	12 V
	Max. Schraubengröße	M12
	Max. Leerlaufdrehzahl	0 - 2500 /min
	Max. Schlagzahl	3500 /min
	Max. Drehmoment	115 Nm
	Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	1
	Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
	Gewicht ohne Akkupack	0.86 kg
	Gewicht mit Akkupack	1.1 kg
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompakter Akku-Schlagschrauber für kraftvolle Einsätze</li> <li>• Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz</li> <li>• Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle</li> <li>• Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit</li> <li>• Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar</li> </ul>		