



Flexiamant super 300x3,0x25,4 Stahl, Trennscheibe, gerade Ausführung

- Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung
- Härte: hart
- Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 100 m/s
- Für leistungsstarke Maschinen (Maschinenbelastung > 5 KW)
- 616203000: 350x3,5x25,4mm: Auch zum Trennen von Eisenbahnschienen geeignet

Bestell-Nr.	616202000
EAN-Code	4007430400826
Qualitätsklasse	A 30-S
Durchmesser x Dicke x Bohrung	300 x 3 x 25.4 mm
Ausführung	gerade
Max. Drehzahl	6365 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 10