



Flexiamant super 300x3,0x25,4 Stein, Trennscheibe, gerade Ausführung

- Universell einsetzbar für Natur- und Kunststeinbearbeitung
- Auch geeignet für die Bearbeitung von NE-Metallen
- Härte: hart
- Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 100 m/s
- Für leistungsstarke Maschinen (Maschinenbelastung > 5 KW)

Bestell-Nr.	616212000
EAN-Code	4007430400871
Qualitätsklasse	C 30-S
Durchmesser x Dicke x Bohrung	300 x 3 x 25.4 mm
Ausführung	gerade
Max. Drehzahl	6365 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 10