



TKHS 315 M - 3,1 WNB

- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Präzise, leistungsstarke Tischkreissäge in Profi-Ausstattung - schnell gerüstet für jeden Einsatz
- Ideal zum Sägen von Kanthölzern, Brettern, Platten und holzähnlichen Materialien in der Werkstatt und auf der Baustelle
- Leiser Induktionsmotor mit Motorbremse und Überlastschutz - wartungsfrei und robust
- Winkelanschlag mit Anschlaglineal, auch als Schiebeschlitten verwendbar
- Stabiler Parallelanschlag mit Schnellfixierung
- Stufenlos höhenverstellbares Sägeblatt
- Komfortable Einstellung der Sägeblattneigung von vorne
- Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und verzinkte Tischplatte
- Abklappbare Tischverlängerung
- Gestell und Motor vormontiert

| Bestell-Nr. | 0103153100 |
|--|----------------------|
| EAN-Code | 4003665403403 |
| Abmessungen | 1700 x 700 x 1000 mm |
| Max. Auflagefläche | 800 x 600 mm |
| Arbeitshöhe | 850 mm |
| Schnitthöhe | 0 - 85 mm |
| Max. Schnitthöhe 90/45° | 85 / 53 mm |
| Max. Schnittbreite am Parallelanschlag | 340 mm |
| Max. Materialbreite am Winkelanschlag | 250 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 2990 /min |
| Schnittgeschwindigkeit | 50 m/s |
| Sägeblatt | 315 x 30 mm |
| Sägeblatt-Schwenkbereich | 0 - 45 ° |
| Netzspannung | 220 - 240 V |
| Nennaufnahmeleistung | 3100 W |
| Gewicht | 75 kg |

Lieferumfang

Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (24 Zähne), Fahrgestell inkl. Handgriffe, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung (600 x 800 mm), Späneabsaugeinrichtung, Schiebestock