



## Novoflex 100x2,5x16,0 Stahl, Trennscheibe, gerade Ausführung

- Qualität Novoflex: leistungsstarke Einstiegsklasse
- Härte: mittelhart
- Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung
- Gute Schnittleistung bei guter Standzeit
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>616446000</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4007430122520</b>

Qualitätsklasse	A 30
Durchmesser x Dicke x Bohrung	100 x 2,5 x 16 mm
Ausführung	gerade
Max. Drehzahl	15300 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 25