



HC 260 C - 2,2 WNB

- Einfacher, werkzeugloser Umbau von Abricht- zu Dickenhobel
- Stabiles Getriebe für gleichmäßigen Werkstückvorschub
- Dickentisch aus massivem, abriebfestem Grauguss
- Bequemes Einstellen der Höhe durch Handkurbel
- Hobelmesser mit doppelter Schneide für höhere Standzeiten
- Fügeanschlag schwenkbar 90°-45°
- Leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

| Bestell-Nr. | 0114026000 |
|-----------------------------|---------------------|
| EAN-Code | 4003665431277 |
| Abmessungen | 1110 x 620 x 980 mm |
| Abrichtplatten L x B | 1040 x 280 mm |
| Spanabnahme Abrichten | 0 - 3 mm |
| Spanabnahme Dickenhobeln | 0 - 3 mm |
| Material Abrichtplatten | Aluminiumguss |
| Material Dickentisch | Grauguss |
| Dickentisch L x B | 400 x 260 mm |
| Durchlasshöhe/-breite | 160 / 260 mm |
| Vorschubgeschwindigkeit | 5 m/min |
| Durchmesser der Messerwelle | 63 mm |
| Anzahl der Messer | 2 |
| Drehzahl der Messerwelle | 6500 /min |
| Netzspannung | 220 - 240 V |
| Nennaufnahmeleistung | 2200 W |
| Abgabeleistung | 1600 W |
| Gewicht | 71 kg |

Lieferumfang

eingebaute Einwegwendehobelmesser, kurzer, schwenkbarer Fügeanschlag, Spanauswurfhaube, Schiebstock, Absaugstutzen, Transporträder