



Flexiamant super 300x3,5x22,2 Stahl, Trennscheibe, gerade Ausführung

- Zur Verwendung in der gesamten Stahlverarbeitung, auch für Gusswerkstoffe
- Härte: mittel
- Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
- Trennscheiben mit 2 verstärkten Geweben auf Grund der erhöhten Seitenlast bei Benzintrennern

Bestell-Nr.	616135000
EAN-Code	4007430400338

Qualitätsklasse	A 24-N
Durchmesser x Dicke x Bohrung	300 x 3,5 x 22,2 mm
Ausführung	gerade
Max. Drehzahl	5090 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 10