



Flexiamant 115x2,5x22,23 Stahl, Trennscheibe, gerade Ausführung

- Universalscheibe für die Metallbearbeitung
- Härte: mittel
- Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
- Ausgewogen in Schnittleistung und Standzeit
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Bestell-Nr.	616770000
EAN-Code	4007430431530
Qualitätsklasse	A 30-R
Durchmesser x Dicke x Bohrung	115 x 2,5 x 22,23 mm
Ausführung	gerade
Max. Drehzahl	13300 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 25