



**Schleiftopf 110/90x55x22,23 C 16 N, Stein,
kegelige Ausführung, VPE: 6 Stück**

- Für grobe Arbeiten, auch für Guss
- Kunstharzgebunden
- Gute Abtragsleistung bei guter Standzeit
- Flächenschliff in der gesamten Steinbearbeitung
- Auch geeignet für Gussmaterialien und NE-Metalle
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 50 m/s
- Für Winkelschleifer mit Schleifscheiben-Ø 180 mm und 230 mm
- Härte: mittelhart

Bestell-Nr.	616171000
EAN-Code	4007430400697

Durchmesser x Dicke x Bohrung	110 x 55 x 22.23 mm
-------------------------------	---------------------

Max. Drehzahl	8600 /min
---------------	-----------

Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 6
--------------------------------------	-------