



## Flexiamant super 400x4,0x25,4 Stahl, Trennscheibe, gerade Ausführung

- Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung
- Härte: hart
- Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 100 m/s
- Für leistungsstarke Maschinen (Maschinenbelastung > 5 KW)
- 616203000: 350x3,5x25,4mm: Auch zum Trennen von Eisenbahnschienen geeignet

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>616204000</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4007430400840</b>
Qualitätsklasse	A 30-S
Durchmesser x Dicke x Bohrung	400 x 4 x 25.4 mm
Ausführung	gerade
Max. Drehzahl	4775 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 10