



Lamellenschleifteller 125 mm P 120, Zirkonkorund "SP"

- Geeignet für Grob- und Zwischenschliff im gesamten Metallbereich, Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech
- Gleichmäßig hohe Schleifleistung
- Kühler Schliff
- Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen
- Bestens geeignet für die Bearbeitung von rostfreien Stählen
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
- Schräge Ausführung: Anstellwinkel 7-9°

Bestell-Nr.	623154000
EAN-Code	4061792186712
Durchmesser x Bohrung	125 x 22.23 mm
Körnung	P 120
Ausführung	schräg
Max. Drehzahl	12200 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 10