



## Stützteller 115 mm M 14, mit Kühlrippen

- Zur Verwendung von Fiberschleifscheiben
- Stützteller mit Kühlrippen werden überwiegend für alle groben Schleifarbeiten eingesetzt. Auch für die Edelstahlbearbeitung geeignet
- Die auf der Schleiffläche radial verlaufenden Kühlrippen verringern Überhitzung von Werkstück und Stützteller
- Alle Teller mit Spannmutter
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Bestell-Nr.	62329000
EAN-Code	4007430075031

Durchmesser	115 mm
-------------	--------

Spannmutter	M 14
-------------	------

Max. Drehzahl	13300 /min
---------------	------------

Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 1
--------------------------------------	-------