



Flexiamant super 400x3,0x25,4 Stahl, Trennscheibe, gerade Ausführung

- Hohe Schittleistung bei guter Standzeit in Stahl
- Weiche Ausführung für leistungsschwächere Maschinen (Maschinenbelastung < 3 KW)
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Bestell-Nr.	616215000
EAN-Code	4007430400918
Qualitätsklasse	A 24-M
Durchmesser x Dicke x Bohrung	400 x 3 x 25.4 mm
Ausführung	gerade
Max. Drehzahl	3820 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 10