



## Flexiamant 355x3,0x25,4 Stahl, Trennscheibe, Form 41

- Zur Verwendung in der gesamten Stahlverarbeitung
- Gute Schnittleistung bei guter Standzeit in Stahl
- Ausgewogen in Schnittleistung und Standzeit
- Weiche Ausführung für leistungsschwächere Maschinen (Maschinenbelastung < 3 KW)
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>616346000</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4061792188631</b>
Qualitätsklasse	A 30-R
Durchmesser x Dicke x Bohrung	355 x 3 x 25.4 mm
Ausführung	gerade
Max. Drehzahl	4365 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 10