



## Flexiamant 125x2,5x22,23 Stahl, Trennscheibe, gerade Ausführung

- Universalscheibe für die Metallbearbeitung
- Härte: mittel
- Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
- Ausgewogen in Schnittleistung und Standzeit
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>616732000</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4007430403032</b>
Qualitätsklasse	A 30-R
Durchmesser x Dicke x Bohrung	125 x 2,5 x 22,23 mm
Ausführung	gerade
Max. Drehzahl	12200 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 25