



Flexiamant 100x6,0x16,0 Stahl, Schrupp- scheibe, gekröpft

- Universalscheibe für die gesamte Metallbearbeitung
- Härte: mittel
- Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Bestell-Nr.	61674500
EAN-Code	4007430403230
Qualitätsklasse	A 24-N
Durchmesser x Dicke x Boh- rung	100 x 6 x 16 mm
Ausführung	gekröpft
Max. Drehzahl	15300 /min
Verkaufseinheit / Verpackungs- einheit	1 / 25